



# SWISS optio regflow

## Débitmètre à bille



Exécution simple O<sub>2</sub>



Exécution double O<sub>2</sub>


### Aperçu général

- Débitmètre à flotteur pour dosage exact du gaz prélevé sur une alimentation centralisée
- Réglage continu de la quantité prélevée
- Essentiellement destiné à être utilisé en secteur hospitalier et en médecine d'urgence

### Caractéristiques techniques

Nature du gaz:	O <sub>2</sub> , Air
Entrée:	DIN, Medap G, CM, NIST avec support de rail de serrage
Sortie:	Filetage extérieur G 3/8" sans embout
Pression d'entrée:	4,5 bar (+/- 0,2 bar)
Précision de mesure:	± 10 % ou 0,5 l/min de la valeur mesurée, la valeur la plus élevée s'applique
Niveaux de débit:	En continu jusqu'à 16 l/min
Température de service:	-20 °C à +60 °C
Statut réglementaire:	93/42/CEE
Marquage CE:	SQS1250
Matériau:	Corps en laiton, pièce externes en nickel satiné, PE, PA, tube gradué et gaine en PC
Matériau d'étanchéité:	FPM
Dimensions:	L×H×P: 31 × 148 × 82 mm (exécution simple)
Poids:	290 g (exécution simple)

### Modèles



Avec attache de fixation pour rail

## Gamme de livraison

Nature du gaz	Entrée	Débit	Sorties	Type	N° du matériel
O <sub>2</sub>	DIN	0-16 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930004964
O <sub>2</sub>	DIN	0-16 l/min	Exécution double	Axe enfichable	930004968
O <sub>2</sub>	Medap G	0-16 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930004972
O <sub>2</sub>	Medap G	0-16 l/min	Exécution double	Axe enfichable	930004976
O <sub>2</sub>	CM	0-16 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930004980
O <sub>2</sub>	CM	0-16 l/min	Exécution double	Axe enfichable	930004984
O <sub>2</sub>	NIST	0-16 l/min	Exécution simple	Rail 20-40	930019371
O <sub>2</sub>	NIST	0-16 l/min	Exécution double	Rail 20-40	930019372
O <sub>2</sub>	NIST	0-16 l/min	Exécution simple	Rail 30-50	930004988
O <sub>2</sub>	NIST	0-16 l/min	Exécution double	Rail 30-50	930004992
Air	DIN	0-16 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930005081
Air	Medap G	0-16 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930005089
Air	CM	0-16 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930005097
Air	NIST	0-16 l/min	Exécution simple	Rail 20-40	930019379
Air	NIST	0-16 l/min	Exécution double	Rail 20-40	930019380
Air	NIST	0-16 l/min	Exécution simple	Rail 30-50	930005105
Air	NIST	0-16 l/min	Exécution double	Rail 30-50	930005109

## Recommandation

Les prises de gaz fixées sur un rail par fixation à serrage sont plus stables lors de l'utilisation quotidienne que les prises de gaz fixées à une prise murale par axe enfichable.

## Accessoires nécessaires

Écrou avec embout à olive 3/8"	930016074	1
Option: Dispositif d'humidification complet	930023330	2
<i>ou</i>		
Adaptateur 9/16"	930007841	3
Option: Humidificateur à usage unique 325 ml	930005839	4
Humidificateur à usage unique 500 ml	930005838	5
Set de flexibles: Nécessaire seulement pour la version rail	voir chapitre 5	

