



# SWISS optio jetflow

## Débitmètre à sélecteur de débit



Exécution simple O<sub>2</sub>



Exécution simple Air

### Aperçu général

- Pour dosage exact du gaz provenant d'une alimentation centralisée
- Disponible en trois plages de débits différentes
- Sélecteur à crans permettant un réglage direct et sûr du débit de gaz
- Possibilité de lecture du débit aussi bien de face que de côté
- Prélèvement indépendant de la position/du positionnement du doseur
- Essentiellement destiné à être utilisé en secteur hospitalier, en médecine d'urgence et néonatalogie

### Caractéristiques techniques

Nature du gaz:	O <sub>2</sub> , Air
Entrée:	Axe enfichable DIN, Medap G, CM, NIST avec support de rail de serrage
Sortie:	Filetage extérieur G 3/8"
Pression d'entrée:	4,5 bar (+/- 0,2 bar), autres plages de pression sur demande
Précision de mesure:	± 20 %
Niveaux de débit:	1 - 15 l/min, 0,5 - 5 l/min, 0,1 - 1 l/min
Température de service:	-20 °C à +60 °C
Statut réglementaire:	93/42/CEE
Marquage CE:	SQS1250
Matériau:	Corps en laiton, parties externes en nickel satiné
Matériau d'étanchéité:	CU, FPM
Dimensions:	B×H×P: 40×55×105 mm (exécution simple)
Poids:	430 g (exécution simple)

### Modèles



Avec attache de fixation pour rail

## Gamme de livraison

Nature du gaz	Entrée	Débit	Sorties	Type	N° du matériel
O <sub>2</sub>	DIN	1 - 15 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930004965
O <sub>2</sub>	DIN	0,5 - 5 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930004966
O <sub>2</sub>	DIN	0,1 - 1 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930004967
O <sub>2</sub>	Medap G	1 - 15 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930004973
O <sub>2</sub>	Medap G	0,5 - 5 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930004974
O <sub>2</sub>	Medap G	0,1 - 1 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930004975
O <sub>2</sub>	CM	1 - 15 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930004981
O <sub>2</sub>	CM	0,5 - 5 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930004982
O <sub>2</sub>	CM	0,1 - 1 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930004983
O <sub>2</sub>	NIST	1 - 15 l/min	Exécution simple	Rail 20-40	930019373
O <sub>2</sub>	NIST	0,5 - 5 l/min	Exécution simple	Rail 20-40	930019374
O <sub>2</sub>	NIST	0,1 - 1 l/min	Exécution simple	Rail 20-40	930019375
O <sub>2</sub>	NIST	0,5 - 5 l/min	Exécution double	Rail 20-40	930019377
O <sub>2</sub>	NIST	0,1 - 1 l/min	Exécution double	Rail 20-40	930019378
O <sub>2</sub>	NIST	1 - 15 l/min	Exécution simple	Rail 30-50	930004989
O <sub>2</sub>	NIST	0,5 - 5 l/min	Exécution simple	Rail 30-50	930004990
O <sub>2</sub>	NIST	0,1 - 1 l/min	Exécution simple	Rail 30-50	930004991
Air	DIN	1 - 15 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930005082
Air	DIN	0,5 - 5 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930005083
Air	DIN	0,1 - 1 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930005084
Air	Medap G	1 - 15 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930005090
Air	Medap G	0,5 - 5 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930005091
Air	Medap G	0,1 - 1 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930005092
Air	CM	1 - 15 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930005098
Air	CM	0,5 - 5 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930005099
Air	CM	0,1 - 1 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930005100
Air	NIST	1 - 15 l/min	Exécution simple	Rail 20-40	930019381
Air	NIST	0,5 - 5 l/min	Exécution simple	Rail 20-40	930019382
Air	NIST	0,1 - 1 l/min	Exécution simple	Rail 20-40	930019383
Air	NIST	1 - 15 l/min	Exécution double	Rail 20-40	930019384
Air	NIST	0,5 - 5 l/min	Exécution double	Rail 20-40	930019385
Air	NIST	0,1 - 1 l/min	Exécution double	Rail 20-40	930019386
Air	NIST	1 - 15 l/min	Exécution simple	Rail 30-50	930005106
Air	NIST	0,5 - 5 l/min	Exécution simple	Rail 30-50	930005107
Air	NIST	0,1 - 1 l/min	Exécution simple	Rail 30-50	930005108

## Recommandation

Les prises de gaz fixées sur un rail par fixation à serrage sont plus stables lors de l'utilisation quotidienne que les prises de gaz fixées à une prise murale par axe enfichable.

## Accessoires nécessaires

Écrou avec embout à olive 3/8"	930016074	1
Option: Dispositif d'humidification complet	930023330	2
<i>ou</i>		
Adaptateur 9/16"	930007841	3
Option: Humidificateur à usage unique 325 ml	930005839	4
Humidificateur à usage unique 500 ml	930005838	5
Set de flexibles: Nécessaire seulement pour la version rail		voir chapitre 5

